

# PRODUKTDATENBLATT




## EMF abschirmender Baldachin für Einzelbett (runde Form)

Art. Nr.: HO-BA-100S-EBR

Dr. Eva Vejvar, MSc  
Vöglthen 24, 4713 Gallspach, Austria  
www.emv-plus.com, office@emv-plus.com  
+43 660 483 1022

<b>Größe:</b>	Umfang oberer Kreis: 50 cm, Umfang unterer Kreis: 800 cm, Höhe: 2.30 m
<b>Abschirmstoff:</b>	<b>Silver Vision<sup>+</sup> Light</b>
<b>Material:</b>	100% versilbertes Polyamid, Anteil 99.9%-Feinsilber am Gesamtgewicht: 20%
<b>Gewicht:</b>	35 g/m <sup>2</sup>
<b>Artikel Gesamtgewicht:</b>	580 g
<b>Materialstärke:</b>	0.1 mm
<b>Maschenweite:</b>	0.4 mm
<b>Farbe:</b>	Silbergrau
<b>Montage:</b>	Deckenmontage an einem Punkt, Dachschräge möglich
<b>Eingänge:</b>	Keine (Geschlossenes System zur verbesserten Wirkung gegen hochfrequente Strahlung, zum Ein- und Ausstieg den Stoff einfach hochheben)
<b>Eigenschaften:</b>	Atmungsaktiv, luftdurchlässig, lichtdurchlässig, transparent, hochwertige Verarbeitung, besonders beständig und sogar maschinenwaschbar, perfekt für Kinder- und Babybetten oder auf Reisen, Schutz vor Mosiktos und Stechmücken ganz ohne Chemikalien
<b>Pflegehinweise:</b>	Waschbar im Schonwaschgang bis 30°C mit einem milden, biologischen Waschmittel. Nur schonend schleudern. NICHT bügeln! Nicht in den Trockner geben.
<b>Lieferumfang:</b>	Baldachin Kastenform für Einzelbett (runde Form), Befestigungsmaterial (Haken, Dübel) enthalten
<b>Anschluss für Erdung</b>	vorhanden (Kabel separat erhältlich)
<b>Anmerkungen:</b>	Durch natürliche Oxidationsprozesse kann es bei Silberstoffen zu geringfügigen Verfärbungen kommen. Diese beeinträchtigen nicht die Schirmleistung. Haltbarkeit des Materials je nach Beanspruchung.
<b>Schirmwirkung:</b>	Absorbiert und reflektiert bis zu 100% der EMF Strahlung
<b>Schirmdämpfung:</b>	Schirmdämpfung niederfrequenter Felder: 99.99% bis 99.999% (mit Erdung) Schirmdämpfung hochfrequenter Felder: bis zu 60 dBm (99.9998%) (auch ohne Erdung)

Produktbild/Detail:



Messwerte:

